



Gebruikershandleiding  
Set van 4 draadloos gesynchroniseerde lampen  
**FH200xS4**



# Gebruikershandleiding

## Set van 4 draadloos gesynchroniseerde lampen

### *FH200xS4*

---

#### Inhoudsopgave

1	Productomschrijving.....	3
1.1	Productinhoud.....	3
1.2	Specifieke eigenschappen .....	3
1.3	Technische Specificaties .....	3
2	Synchronisatie .....	4
3	Vervangen Batterijen.....	6

# Gebruikershandleiding

## Set van 4 draadloos gesynchroniseerde lampen

### FH200xS4

---

## 1 Productomschrijving

Deze handleiding heeft als doel de *set van 4 draadloze gesynchroniseerde lampen* aan de hand van instructies en afbeeldingen op een correcte manier te gebruiken.

### 1.1 Productinhoud

- 1x Opbergbak voor 4 synchrolampen (*referentie: 10698*)  
Zwarte poedercoating  
Afmetingen: 685mm x 195mm x 100mm (LxBxH)  
Gewicht 1kg
- 4x Enkelzijdige draadloze gesynchroniseerde lamp (*referentie FH200xS*)  
Diameter lens 200mm  
Afmetingen: 180mm x 160mm x 380mm (LxBxH)  
Gewicht 3kg  
x bepaalt de kleur van de LED
  - A Amber
  - B Blauw
  - R Rood
- Totaal gewicht 13kg

### 1.2 Specifieke eigenschappen

- Voedingsspanning: 12VDC 1,255A  
4x Droge Carbon Batterij 6V4R25 600min (*referentie 10003*)
- Behuizing in UV-gestabiliseerd HDPE
- Lens is transparante plexiplaat met afdichtingsring (waterdicht)
- Volledig bestand tegen corrosie
- Schokbestendig EN12352 (Schoktesten B en C)
- Lampen conform EN12352 type L5
- ECE R65 conform

### 1.3 Technische Specificaties

Vernieuwd flitsstelsel voor het aansturen van lichtintensiteit contrasten.

Op deze methode blijft de lichtuitstraling actief waardoor de aankomende bestuurder steeds de output van de synchronisatielamp blijft detecteren.

Met een frequentie van 1,25Hz wordt de lichtintensiteit vloeiend versterkt/verzwakt.  
Voordeel: op eender welke afstand is het effect van de synchronisatielamp zeer sterk.

# Gebruikershandleiding

## Set van 4 draadloos gesynchroniseerde lampen

### FH200xS4

## 2 Synchronisatie

- Plaats de 4 synchronisatielampen in de opbergbak.



- Geef voeding aan de 4 synchronisatielampen door de schakelaar achteraan in te schakelen.

Schakelaar op achterzijde  
synchronisatielamp



## Gebruikershandleiding

### Set van 4 draadloos gesynchroniseerde lampen

#### **FH200xS4**

- Synchronisatie gebeurt automatisch aan de hand van de ingebouwde lichtsensor (achterzijde).



Ingebouwde Lichtsensor

- In een korte tijdspanne is deze synchronisatie voltooid (<5s)



#### Synchronisatiepatronen

- **Rood:** Gelijktijdig patroon
- **Amber:** Looplicht simulatie
- **Blauw:** Looplicht simulatie

# Gebruikershandleiding

## Set van 4 draadloos gesynchroniseerde lampen

### FH200xS4

### 3 Vervangen Batterijen

- Los de bout M8 aan de voorzijde van de lamp (sleutelkop 13mm)

Bout M8

Sluiting batterijcompartment



- Vervang de batterijen

Aansluitingen batterijen naar boven gericht.

Positie aansluitingen willekeurig

